



# Медицинская техника




**ARMEД®**  
NON PROGREDI, EST REGREDI

# СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ



Медицинские **светильники Армед передвижного типа** отличаются высоким качеством и долговечностью. При соблюдении правил эксплуатации и технического обслуживания срок службы прибора может достигать 10 лет, что гарантирует надежность выбора данных устройств.



Модель	ЛД-2-ЛЕД	ZD-I	СД-200	SD200	L734	L7412
Диаметр блока освещения	75 мм	75 мм	180 мм	180 мм	500 мм	500 мм
Источник света	светодиод	светодиод	галогеновая лампа	галогеновая лампа	галогеновая лампа	галогеновая лампа
Световой поток	25 000 Лк	30 000 Лк	40 000 Лк	(не более) 80 000 Лк	(не более) 84 000 Лк	(не более) 84 000 Лк
Потребляемая мощность	20 Вт	6,5 Вт	150 Вт	75 Вт	115 Вт	300 Вт
Диаметр светового поля	200 мм	100-200 мм	150 мм	150 мм	150 мм	150 мм
Цветовая температура	(4300±430) К	(6000±600) К	(3800±380) К	(3800±195) К	(3800±195) К	(3800±195) К
Батарея АКБ	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	есть, 20 Ач



Потолочные светильники Армед особенно популярны в операционных отделениях многих мед. учреждений по всей России. Большое доверие специалистов обусловлено оптимальным соотношением высокого качества и функциональными возможностями устройств.



Модель	L735	L739	ZMD	735	6612	751	LEDL550	LED650
Количество блоков освещения	1, рефлекторный	1, рефлекторный	2, рефлекторный	1, мультизеркальный	2, мультизеркальный	2, мультизеркальный	1	2
Диаметр блока освещения	500 мм	900 мм	500/900 мм	700 мм	700/500 мм	700/700 мм	500 мм	650/550 мм
Световой поток	50 000 Лк	90 000 Лк	50 000/80 000 -12 0000 Лк	160 000 Лк	160 000/120 000 Лк	160 000/160 000 Лк	160 000 Лк	140 000/ 120 000 Лк
Источник света	галогеновая лампа	галогеновая лампа	галогеновая лампа	галогеновая лампа	галогеновая лампа	галогеновая лампа	светодиодная линейка	светодиодная линейка
Потребляемая мощность	280 Вт	400 ВА	430 Вт	200 Вт	400 Вт	400 Вт	200 Вт	400 Вт
Запасной источник света	отсутствует	отсутствует	отсутствует	встроенная запасная лампа	встроенная запасная лампа	встроенная запасная лампа	отсутствует	отсутствует
Рабочее расстояние	800 мм	800 мм	800 мм	800 мм	800 мм	800 мм	1000 мм	1600 мм
Панель управления	отсутствует	регулятор яркости	регулятор регулировки яркости большого купола	есть: кнопка уменьшения яркости, индикатор яркости, кнопка увеличения яркости, кнопка питания, индикатор состояния основной лампы, индикатор состояния запасной лампы	есть: кнопка уменьшения яркости, индикатор яркости, кнопка увеличения яркости, кнопка питания, индикатор состояния основной лампы, индикатор состояния запасной лампы. Опционно: пульт управления	есть: кнопка уменьшения яркости, индикатор яркости, кнопка увеличения яркости, кнопка питания, индикатор состояния основной лампы, индикатор состояния запасной лампы	есть: регулировка яркости, включение/выключение	есть: регулировка яркости, "эндо" режим, включение/выключение



Работайте с лучшими,  
всё остальное компромисс!

---

8 (800) 775-10-98

[medliga.ru](https://medliga.ru)